


## НТИ® Металлогалогенные лампы



Обозначение для заказа    Номер для заказа    **W**    **V**    **A**    **K**     $\frac{l_{max}}{[mm]}$      $\frac{d}{[mm]}$      $\frac{a}{[mm]}$     **t(h)**       No.

**Лампы НТИ® с дихрочным отражателем (повторное зажигание из горячего состояния)**


НТИ 250 W/32 <sup>1)</sup>	4050300226576	270	45	6		5600	73	67	32	250	p 20	1
НТИ 250 W/22 <sup>1)</sup>	4050300367804	270	45	6		5600	73	67	22	250	p 20	1
НТИ 400 W/24	4050300228327	400	55	7,3		5600	73	67	24	250	p 20	2
НТИ 403 W/24	4050300386331	400	55	7,3		5600	73	67	24	750	p 20	2
НТИ 404 W/24 <sup>2)</sup>	4050300446400	400	55	7,3		5600	73	67	24	500	p 20	2

= переменный ток с прямоугольной формой импульсов

Лампы НТИ® имеют фокусирующий дихрочный отражатель, что обеспечивает высокоэффективную осветительную систему.

Находят применение в эндоскопии, бороскопии и в оптоволоконной технике в развлекательной сфере.

## HSR® Металлогалогенные лампы



Обозначение для заказа    Номер для заказа    **W**    **V**    **A**       **lm**     $\frac{cd}{/cm^2}$     **K**

**Лампы HSR® с наружной колбой (без возможности зажигания из горячего состояния)**

HSR 400/60	4050300315942	400	67	6,9 ~	GX9,5	33000	20000	6000
HSR 575/60	4050300509686	575	95	7 ~	GX9,5	49000	10000	6000
HSR 575/72	4050300651187	575	95	7 ~	GX9,5	49000	10000	7200
HSR 700/60	4050300315959	700	72	11 ~	G22	58000	10000	6000
HSR 1200/60	4050300526836	1200	100	13,8 ~	G22/28x50	110000	20000	6000

Обозначение для заказа       **t(h)**     $\frac{l}{[mm]}$      $\frac{d}{[mm]}$      $\frac{a}{[mm]}$        No.

HSR 400/60	5	1000	110	23	62	любое	1
HSR 575/60	7	1000	125	30	65	любое	1
HSR 575/72	7	1000	125	30	65	любое	1
HSR 700/60	8	1000	155	30	75	любое	2
HSR 1200/60	10	1000	175	40	85	любое	2

~ = синусоидальный переменный ток

Схожие с лампами НТИ® лампы серии HSR® с одним цоколем и с наружной колбой гарантируют простое обслуживание. Без возможности повторного зажигания из горячего состояния.

