


4ArXS HSD™ Металлогалогенные лампы



Обозначение для заказа	Номер для заказа	W	V	A		lm	K
Лампы 4ArXS HSD™ Longlife с наружной колбой (без возможности зажигания из горячего состояния)							
4ArXS HSD 150W/70 ¹⁾	4050300665009	150	97	1,8 ~	G12	12000	7000
4ArXS HSD 150W/UL/75 ¹⁾	4008321083548	150	97	1,8 ~	G12	11000	7000
4ArXS HSD 200W/60	4050300424682	200	70	3,3 ~	GY9,5	13000	6000
4ArXS HSD 250W/60	4050300501925	250	90	3,1 ~	GY9,5	17000	6000
4ArXS HSD 250W/80	4050300808635	250	95	3,2 ~	GY9,5	17000	8000
4ArXS HSD 250W/UL/75	4008321083586	250	90	3,1 ~	GY9,5	15000	7500
4ArXS HSD 575W/60	4050300897684	575	88	7,4 ~	GX9,5	45000	6000
4ArXS HSD 575W/72	4050300593937	575	86	7,6 ~	GX9,5	45000	7200
4ArXS HSD 575W/UL/75	4008321083609	575	86	7,6 ~	GX9,5	43000	7500
4ArXS HSD 1200W/60 ²⁾	4008321083562	1200	100	13,8 ~	G22	110000	6000

Обозначение для заказа		t(h)	I max. (mm)	d (mm)	a (mm)		No.
4ArXS HSD 150W/70 ¹⁾	5	3000	105	20	56	любое	1
4ArXS HSD 150W/UL/75 ¹⁾	5	6000	105	20	56	любое	1
4ArXS HSD 200W/60	5	2000	108	23	55	любое	2
4ArXS HSD 250W/60	5	2000	108	23	55	любое	2
4ArXS HSD 250W/80	5	3000	108	23	55	любое	2
4ArXS HSD 250W/UL/75	5	6000	108	23	55	любое	2
4ArXS HSD 575W/60	7	3000	135	30	65	любое	2
4ArXS HSD 575W/72	7	3000	135	30	65	любое	3
4ArXS HSD 575W/UL/75	7	6000	135	30	65	любое	3
4ArXS HSD 1200W/60 ²⁾	12,5	3000	175	40	85	любое	-

Лампы 4ArXS HSD™ являются короткодуговыми лампами с очень большим сроком службы и используются главным образом в развлекательной сфере и архитектурном освещении.

Безопасность:

Эксплуатация ламп 4ArXS HSD™ разрешена только в специальных закрытых корпусах, что обусловлено их ультрафиолетовым излучением и избыточным рабочим давлением. Для сокращения ультрафиолетового излучения до допустимого предельного значения необходимо использовать соответствующие фильтры.

Литература:

Более подробную информацию Вы можете получить в следующих предоставляемых фирмой OSRAM по запросу печатных изданиях:


- “Техника и применение металлогалогенных ламп”
- Требования к пускорегулирующим аппаратам и к устройствам зажигания”
- “Инновационные металлогалогенные лампы для креативного архитектурного и эффектного освещения”
- Компакт-диск “Лампы 4ArXS HSD™ и HCD™”



10.16 1) Наружные колбы с УФ-фильтром
2) В процессе разработки

4ArXS HCD®

Керамические металлогалогенные лампы



Обозначение для заказа	Номер для заказа	W	V	A		lm	K
Лампы с керамической горелкой 4ArXS HCD® Longlife с наружными колбами (без возможности зажигания из горячего состояния)							
4ArXS HCD® 35W/30	4008321126054	35	90	0,53 ~	G12	3400	3000
4ArXS HCD® 35W/42	4008321126078	35	90	0,53 ~	G12	3200	4200
4ArXS HCD® 70W/30	4008321126092	70	100	0,98 ~	G12	6700	3000
4ArXS HCD® 70W/42	4008321126115	70	90	1,0 ~	G12	6500	4200
4ArXS HCD® 150W/30	4008321126139	150	99	1,8 ~	G12	14500	3000
4ArXS HCD® 150W/42	4008321126153	150	92	1,8 ~	G12	14200	4200

Обозначение для заказа	t(h)	I max. (mm)	d (mm)	a (mm)		No.
4ArXS HCD® 35W/30	8000	100	19	56	любое	1
4ArXS HCD® 35W/42	8000	100	19	56	любое	1
4ArXS HCD® 70W/30	8000	100	19	56	любое	1
4ArXS HCD® 70W/42	8000	100	19	56	любое	1
4ArXS HCD® 150W/30	8000	105	25	56	любое	1
4ArXS HCD® 150W/42	8000	105	25	56	любое	1

~ = синусоидальный переменный ток

Лампы 4ArXS HCD® с керамической горелкой отличаются очень большим сроком службы. Они используются преимущественно в развлекательной сфере и архитектурной подсветке.

Безопасность:

Эксплуатация ламп 4ArXS HCD® разрешена только в специальных закрытых корпусах, что обусловлено их ультрафиолетовым излучением и избыточным рабочим давлением. Для сокращения ультрафиолетового излучения до допустимого предельного значения необходимо использовать соответствующие фильтры.

Литература:

- “Техника и применение металлогалогенных ламп”
- “Требования к пускорегулирующим аппаратам и к устройствам зажигания”
- “Справочник по пускорегулирующим аппаратам и устройствам зажигания”
- “Архитектурное освещение для внутреннего и наружного применения: Лампы 4ArXS HCD® с круглой керамической горелкой и технологией XS”
- “Компакт-диск “Лампы 4ArXS HSD® и HCD™”

